



ASSORTIMENT & AFWERKING

FAMILIE

Steen

OPPERVLAKEFFECT

Mat

SUB-FAMILIE

Marmer

STALEN BESCHIKBAAR

A5-STALEN

KENMERKEN

Breedte	122 cm
Lengte	20 m
Dikte	450 µm
Gewicht per m ²	540 g/m ²
Samenstelling	PVC
Type kleefmiddel	Acryl-PSA met luchtuitslaatsysteem
Garantie	10 jaren
Opslagtemperatuur	5°C-30°C
Opslag onder aanbevolen voorwaarden	3 jaren
Patroonrichting	Niet zichtbaar

PRESTATIES

Krasbestendigheid	Hoog
Vlekbestendigheid	Niet getest
Thermische weerstand	Niet getest
Bestendigheid tegen water en vocht	Niet getest
Lichtechtheid	Niet getest
Hechting	Geslaagd
Antibacteriële eigenschappen	Niet getest
Afwasbaarheid	Niet getest

CERTIFICERINGEN

CE (CPR 305/2011)
Conform

REACH / ROHS
Conform

BRANDCLASSIFICATIE (EN13501-1)
D-s2,d0

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN
(EN16516) - A+
Niet getest

BEPERKTE STOFFEN
Niet getest

IMO/MED MODULE B - E
Niet getest

RAIL (EN45545-2, R1)
Niet getest

EPD BESCHIKBAAR
Niet beschikbaar

TOEPASSING, INSTALLATIE & ONDERHOUD**TOEPASSINGSCOMPATIBILITEIT**

Rekbaar	Ja
Geschikt voor	Binnenzijde
Gebieden die rechtstreeks met water in contact komen	Ja
Doorloop van het patroon over panelen	Ja, voorzichtig
Oneffen oppervlakken	Ja, voorzichtig
Oppervlakken met veel contactslijtage	Ja

INSTALLATIE

Installatietype	Binnenzijde
Installatiemethode	Droog
Installatietemperatuuritem	12°C-38°C
Installatiemethode (ABBA - ABAB)	ABBA
Lengte van de patroonherhaling (cm)	135 cm
Overlap om lagen op elkaar af te stemmen (cm)	5.5 cm

INSTALLATIERICHTLIJNEN

- Snijd de folie vooraf op plaatsen waar snijden of bijwerken na het aanbrengen moeilijk kan zijn, vooral rond spatwanden, randen en hoeken.
- Test vanwege de grotere dikte en dichtheid van het materiaal de technieken voor snijden, bijwerken en thermovormen vóór de installatie.
- Voor hoeken van 90° wordt, waar van toepassing, thermovormen aanbevolen, omdat overlappingsen door de materiaaldikte zichtbaar kunnen blijven.
- Bij gebruik van een snij-en-overlaptechniek kan SOTT Corner Sealer (400-CS01) worden gebruikt om zichtbare witte randen te verbergen.
- Glossy High Resistance-afwerkingen zijn niet thermovormbaar.
- Ondanks de grotere dikte gedragen niet-glanzende High Resistance-folies zich tijdens de installatie, ook bij thermovormen, vergelijkbaar met standaard Cover Styl-folies.

ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

Gebruik voor dagelijks onderhoud een milde zeep of pH-neutraal reinigingsmiddel om het oppervlak van de folie te reinigen. Vermijd producten met een extreem zure of basische pH, omdat deze het materiaal kunnen beschadigen. Gebruik voor het reinigen van het folieoppervlak alleen zachte doeken of sponzen om schade te voorkomen.

Breng bij hardnekkige vlekken heet, niet kokend water aan op de betreffende plek. Gebruik indien nodig een reinigungsoplossing van 70% isopropylalcohol en 30% water, aangebracht met een melaminespons.

Gebruik voor desinfectie alleen producten op basis van isopropylalcohol, zoals doekjes met isopropylalcohol (niet voor dagelijks gebruik).

Vermijd organische reinigingsmiddelen zoals ammoniak of polish, omdat deze vinyl kunnen beschadigen. Test reinigingsmiddelen, bactericiden of virusdodende producten vooraf op een onopvallende plek om de compatibiliteit te controleren.

SIMULATOR

SIMULEER UW PROJECT IN ENKELE SECONDEN

Upload een foto. Kies uw oppervlak.
Bekijk het resultaat voordat u beslist.

